

**CNMG 120408, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PS
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	CA025P
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada

Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje