

**CNMG 120412 Wiper, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250215 CA025P
GTIN	4960664863242
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120412 Wiper CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: WQ
Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Vrsta	CA025P
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	WQ
Fina/gruba obrada	Gruba obrada

Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Dubina reza a _p	1 - 3,5 mm
Glavna primjena	P
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje