


CNMG 120408 Wiper, Vrsta: CA025P

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 Wiper CA025P Vrsta: CA025P
 Lomač odvojenih čestica: WP
 Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Posmak f : 0,13 - 0,4 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 105 - 435 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Vrsta	CA025P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	WP
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	105 - 435 m/min
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje