


CNMG 120408 Wiper, Vrsta: CA025P

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 Wiper CA025P Vrsta: CA025P
 Lomač odvojenih čestica: WQ
 Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	WQ
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA025P
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje