

Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 12/06mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260606 12/06
GTIN	4062406059385
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SRGCR/L 1212F06
Duljina glave L ₁	13,6 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Veličina pločice	6 mm
Veličina drške	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0602
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500