

**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260606 16/06
GTIN	4062406059392
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0602
Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	13,6 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
ISO kod držača	SRGCR/L 1616H06
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

---

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

---

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500