

**CNMG 190608, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250382 CA025P
GTIN	4960664863709
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 190608 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: PH  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 420 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	1 - 10 mm
Vrsta	CA025P
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Rezni materijal	HM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje