

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/08mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260606 25/08
GTIN	4062406059446
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 29
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	SRGCR/L 2525M08
Veličina pločice	8 mm
Duljina glave L ₁	19,8 mm
Veličina drške	25 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0803
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

