

**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260606 16/08
GTIN	4062406059422
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	18,8 mm
ISO kod držača	SRGCR/L 1616H08
Veličina pločice	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0803
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 29
Ukupna duljina L	100 mm
Veličina drške	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

