

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/06mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260606 25/06
GTIN	4062406059415
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	6 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0602
Veličina drške	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Duljina glave L ₁	15,3 mm
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	SRGCR/L 2525M06
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500