

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/08mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260606 20/08 |
| GTIN | 4062406059439 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| Duljina glave L ₁ | 14,7 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 25 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 29 |
| Veličina drške | 20 mm |
| ISO kod držača | SRGCR/L 2020K08 |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Veličina pločice | 8 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RC.T 0803 |
| Standard | Tvornička norma |
| Primjena | desno |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 30 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

