

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/08mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260607 20/08
GTIN	4062406059507
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SRGCR/L 2020K08
Duljina glave L ₁	14,7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 29
Ukupna duljina L	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0803
Veličina pločice	8 mm
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

