

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/06mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260607 20/06
GTIN	4062406059477
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	6 mm
Ukupna duljina L	125 mm
ISO kod držača	SRGCR/L 2020K06
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	15,3 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0602
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500