

**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260607 25/08
GTIN	4062406059514
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	SRGCR/L 2525M08
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 29
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0803
Duljina glave L <sub>1</sub>	19,8 mm
Veličina drške	25 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Veličina pločice	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

