

**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260607 25/06
GTIN	4062406059484
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0602
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	15,3 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
ISO kod držača	SRGCR/L 2525M06
Veličina pločice	6 mm
Veličina drške	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

---

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

---

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500