



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 40/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Razred artikla	250

Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M16
Interpolacija Ø D _{min}	73 mm
Ø reza D _c	40 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,55 stupanj
Broj oštrica Z	5
Ø D ₃	33 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	78 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	31,3 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Unutarnje hlađenje	da

Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------