

**CNMM 120416, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250493 CA025P
GTIN	4960664863761
Razred artikla	25E

Opis

CNMM 120416 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PX
Dubina reza a_p : 1 - 11 mm
Posmak f : 0,25 - 0,9 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	PX
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	1,6 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min

Rezni materijal	HM
Vrsta	CA025P
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje