

**DNMG 150604, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150604 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: PQ  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 105 - 435 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	PQ
Posmak $f$	0,13 - 0,4 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Rezni materijal	HM
Vrsta	CA025P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	105 - 435 m/min
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje