


**DNMG 150608, Vrsta: CA025P**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150608 CA025P Vrsta: CA025P  
 Lomač odvojenih čestica: PQ  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 105 - 435 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PQ
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	105 - 435 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,13 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	P

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	CA025P
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje