



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 40/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Razred artikla	250

Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	da
Kut uranjanja α_{maks}	0,55 stupanj
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	5
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	73 mm
maksimalna dubina reza $a_p maks$	1 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing reza D_c	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
\varnothing prihvatne rupe	16 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	31,3 mm

Ø D ₃	33 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s rupom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------