

**TNMG 160404, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	105 - 435 m/min
Rezni materijal	HM
Vrsta	CA025P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	PQ
Posmak $f$	0,13 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje