

**SNMG 190612, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251368 CA025P
GTIN	4960664864836
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 190612 CA025P Kutni radijus: 1,2 mm
Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PH
Dubina reza a_p : 1 - 10 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	CA025P
Lomač odvojenih čestica	PH
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Glavna primjena	P

Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Fina/gruba obrada	Grubo rezanje
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje