


WNMG 080408 Wiper, Vrsta: CA025P

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 Wiper CA025P Vrsta: CA025P
 Lomač odvojenih čestica: WP
 Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
 Posmak f : 0,07 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Lomač odvojenih čestica	WP
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr
Vrsta	CA025P
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje