

**WNMG 080408 Wiper, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 Wiper CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: WQ
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 1 - 3,8 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	WQ
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Gruba obrada

Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Vrsta	CA025P
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje