


WNMG 080412, Vrsta: CA025P

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080412 CA025P Vrsta: CA025P
 Lomač odvojenih čestica: PS
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 1 - 3,8 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PS
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Vrsta	CA025P

Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje