

**HOLEX****Ravni odvijač potpuno izoliran, širina oštrice b: 2,5mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 663301 2,5    |
| GTIN           | 4062406059668 |
| Razred artikla | 62F           |

**Opis****Izvedba:**

Drška i oštrica **s punom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta. Oštrica od visokolegiranog specijalnog čelika. Od vel. 5,5 = vanjski-Ø izolacije je jednak širini vrha (korisno pri radu na uskim utorima).

Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.

**Upotreba:**

Za rad pod naponom do 1000 V.

Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeci ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

**Tehnički opis**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ukupna duljina              | 162 mm                          |
| Debljina oštrice a          | 0,4 mm                          |
| Širina oštrice b            | 2,5 mm                          |
| Duljina cilindričnog dijela | 75 mm                           |
| Standard                    | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Profil progona              | Ravni odvijač                   |

Vrsta proizvoda

Odvijači