


**CNMG 120404, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120404 PR005S Vrsta: PR005S  
Lomač odvojenih čestica: MQ  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 90 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,03 - 0,12 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MQ
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 90 m/min
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	S

Vrsta	PR005S
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje