

**CNMG 120404, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 PR015S Vrsta: PR015S
 Lomač odvojenih čestica: MU
 Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,18 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 25 - 70 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min
Glavna primjena	S
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	MU
Fina/gruba obrada	Gruba obrada

Vrsta	PR015S
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje