

**DNMG 150608, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150608 PR005S Vrsta: PR005S  
Lomač odvojenih čestica: MQ  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 90 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	MQ
Glavna primjena	S
Vrsta	PR005S
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Posmak f	0,03 - 0,12 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 90 m/min
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje