

**DNMG 150608, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250797 PR005S
GTIN	4960664836604
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 PR005S Vrsta: PR005S
 Lomač odvojenih čestica: MU
 Dubina reza a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,15 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 90 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	PR005S
Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	MU

Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 90 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 3,5 mm
Glavna primjena	S
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje