

**TNMG 160408, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251474 PR015S |
| GTIN | 4960664837465 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

TNMG 160408 PR015S Vrsta: PR015S
Lomač odvojenih čestica: MQ
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 25 - 70 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 25 - 70 m/min |
| Rezni materijal | HM |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinuto |
| Lomač odvojenih čestica | MQ |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Vrsta | PR015S |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Posmak f | 0,05 - 0,18 mm/okr |
| Glavna primjena | S |
| Prevlaka | Megacoat Hard |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408 |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |