


**WNMG 080408, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 PR005S Vrsta: PR005S

Lomač odvojenih čestica: MQ

Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mmPosmak f : 0,03 - 0,13 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 30 - 90 m/min**Tehnički opis**

Posmak f	0,03 - 0,13 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MQ
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	S
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 90 m/min

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	PR005S
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje