

**TNMG 160408, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251474 PR005S
GTIN	4960664836703
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 160408 PR005S Vrsta: PR005S
Lomač odvojenih čestica: MQ
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 90 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Vrsta	PR005S
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	MQ
Glavna primjena	S
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 90 m/min

Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje