

**TNMG 160404, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Vrsta	PR015S
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	S
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	MQ
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje