

**TNMG 160404, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251472 PR005S
GTIN	4960664836697
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	PR005S
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	MQ
Glavna primjena	S
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 90 m/min
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje