

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 20×20G, visina mm / broj ladica: 400/2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930505 400/2
GTIN	4062406060077
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 24×24G, s ladicama 20×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 150, 150

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

Korisna površina za ladice	300 mm
Korisna širina ladica	500 mm
širina	600 mm
Korisna dubina ladica u G	20

Dubina	600 mm
Broj vrata	0
Težina	43 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna dubina ladica	500 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Korisna širina ladica u G	20
Visina	400 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Broj ladica	2
Korisna visina	300 mm
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 150 mm

930533 150

Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Korpus ormara za alat za ladice visina 400 mm	930525 400