

Garant GRIDLINE

**Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 20×20G, visina mm / broj ladica: 800/6A****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930505 800/6A
GTIN	4062406066352
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 24×24G, s ladicama 20×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

**Tehnički opis**

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	600 mm

Korisna širina ladica u G	20
Težina	92 kg
Visina	800 mm
širina	600 mm
Korisna površina za ladice	700 mm
Broj ladica	6
Korisna dubina ladica u G	20
Broj vrata	0
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna visina	700 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

---

**Pribor**

Ladica,75 kg Prednja visina ladice 200 mm	930533 200
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	930533 100
Korpus ormara za alat za ladice visina 800 mm	930525 800
Završne kapice za ručke20 komada tip 10	951025 10
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	930533 75
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 150 mm	930533 150
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21