

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 20×20G, visina mm / broj ladica: 800/7**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930505 800/7
GTIN	4062406066369
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 24×24G, s ladicama 20×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna površina ladice u G: 20×20

Visina: 800 mm

Širina: 600 mm

Dubina: 600 mm

Korisna visina: 700 mm

Korisna površina za ladice: 700 mm

Korisna širina ladica: 500 mm

Tehnički opis

Korisna širina ladica	500 mm
širina	600 mm
Prednja visina ladica	50 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Težina	100 kg
Broj ladica	7
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica u G	20
Korisna visina	700 mm
Broj vrata	0
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	800 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna površina za ladice	700 mm
Dubina	600 mm
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %

Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 150 mm	930533 150
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 75 mm	930533 75
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 50 mm	930533 50
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 100 mm	930533 100
Korpus ormara za alat za ladice visina 800 mm	930525 800
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 125 mm	930533 125