

**Garant**
**Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 39-dijelni, tip: 6**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	630299 6
GTIN	4062406060275
Razred artikla	61A

**Opis**
**Izvedba:**

**Pogonski / spojni dijelovi** prema DIN 3122/3123; **Ulošci za nasadni ključ** prema DIN 3124.

Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Garnitura u kutiji od skoro nelomljive ABS plastike s integriranim šarkama i suvremenim brzopoteznim zatvaračem spretnim za rukovanje.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

**Upotreba:**

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8

i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M10.

Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6, vijke s prorezom s navojem M2 - M4

i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M2,5 - M8.

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Dio isporuke:**

Šesterokutni nasadni ključevi: 12 kom. br. 631029 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 5 kom. slično br. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Bitovi, C 6,3, za Phillips: 3 kom. slično br. 675310 vel. 1; 2; 3

Bit, C 6,3, za Pozidriv: 1 kom. slično kao br. 675320 vel. 2

Bitovi, C 6,3, za vijak s prorezom: 4 kom. slično br. 675250 vel. 3; 4; 5,5; 6,5

Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx®: 8 kom. slično br. 675340 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Držač za bitove: 1 kom. slično kao br. 676800 vel. 4/4

Ručka: 1 kom br. 632829 vel. 146

Produžeci: 2 kom. br. 632429 vel. 50; 100

Kardanski zglobovi: 1 kom. br. 633529 vel. 1/4

Račna: 1 kom. br. 632025 vel. 1/4

Pohrana u: ABS plastična kutija

## Tehnički opis

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-8 mm
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-13 mm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Pakiranje	ABS plastična kutija s brzopoteznim zatvaračem
Duljina	257 mm
Širina	147 mm
Visina	45 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	5×10
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

## Pribor

Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	632429 50
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 6 mm	631029 6
Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 146 mm	632829 146

6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4 mm	631029 4
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 9 mm	631029 9
Sistemska kutija tip 2	630305 2
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4,5 mm	631029 4,5
Umetak od PUR pjene za asortiman 630299	630304 630299
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 12 mm	631029 12
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 10 mm	631029 10
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5 mm	631029 5
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5,5 mm	631029 5,5
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip	632025
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 8 mm	631029 8
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 100 mm	632429 100
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 13 mm	631029 13
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633529 1/4
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 11 mm	631029 11
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 7 mm	631029 7