

Garant
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 41-dijelni, tip: SD

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630325 SD
GTIN	4062406060282
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Sistemska kutija od skoro neslomljive ABS plastike s integriranim šarnirima i novim, praktičnim i brzim zatvaračem. Sav je alat spremljen u specijalnom umetku od oblikovane **PUR pjenaste spužve** u kojem je siguran i dostupan u svakom trenutku.

Profil Surface Drive djeluje izravno na površine matica i vijaka, a osjetljivi bridovi su zaštićeni.

Međudimenzije (kao primjerice colni vijci) i istrošene vijke također je moguće stegnuti, odn.

otпустiti profilom Surface Drive. Produžeci Wobbel-Fix omogućuju kutno zakretanje, a moguće ih je uglaviti zahvaljujući upuštanju.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M10.

Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6, vijke s prorezom s navojem M2 - M4 i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M2,5 - M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Umeći za nasadni ključ šesterokutni, Surface Drive: 13 kom. br. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 4 kom. slično br. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Bitovi, C 6,3, za Phillips: 3 kom. slično br. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
 Bitovi, C 6,3, za Pozidriv: 3 kom. slično br. 675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25
 Bitovi, C 6,3, za vijak s prorezom: 3 kom. slična br. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx®: 6 kom. slično br. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Poprečna ručka: 1 kom br. 633029 vel. 116
 Ručka: 1 kom. 632829, vel. 146
 Produžeci „Wobble-Fix“: 2 kom. 632519 vel. 50; 100
 Kardanski zglob: 1 kom. br. 633529 vel. 1/4
 Račna: 1 kom. br. 632025 vel. 1/4 s izbacivačem
 Drška spojke E 6,3: 1 kom. slično br. 675020, vel. 6,3K, za bitove 1/4 cola C 6,3
 Spojna drška: 1 kom. držač bitova E 6,3 – četverokut 1/4 cola
 Spojni komad za bitove: 1 kom. slično br. 676800, četverokutni uložak 1/4 cola – prihvat za bit 1/4 cola
 Pohrana u: ABS plastična kutija

Tehnički opis

Broj dijelova	41
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-6 mm
Područje otvora ključeva Surfacedrive	4-14 mm
Profil progona	6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil 6-kutnog nasadnog ključa	Surfacedrive
Četverokut s Wobble-Fix	s kutom zakretanja
Pakiranje	ABS plastična kutija s brzopoteznim zatvaračem
Duljina	257 mm
širina	147 mm
Visina	45 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	5×10
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Umetak od PUR pjene za asortiman 630325	630304 630325
Sistemska kutija tip 2	630305 2
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 7 mm	631225 7
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 12 mm	631225 12
T ručka, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm	633029 116
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip	632025
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 6 mm	631225 6
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 10 mm	631225 10
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 13 mm	631225 13
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 11 mm	631225 11
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 4 mm	631225 4
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 9 mm	631225 9
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633529 1/4
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 5 mm	631225 5
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 8 mm	631225 8
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 5,5 mm	631225 5,5
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 14 mm	631225 14
6-kutni nastavci 1/4 colaSurface Drive širina ključa 4,5 mm	631225 4,5
Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 146 mm	632829 146
Produžetak, 1/4 cola„Wobble-Fix“ ukupna duljina 50 mm	632519 50
Produžetak, 1/4 cola„Wobble-Fix“ ukupna duljina 100 mm	632519 100