

Garant GRIDLINE

**Korpus ormara za alat za ladice, 20×20G, visina: 400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930525 400
GTIN	4062406065331
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 24×24G, odgovarajuće za ladice 20×20G. Za prihvatanje ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

**Odgovara:**

Ladice br. 930533; 930534.

**Lakiranje:**

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

**Tehnički opis**

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	600 mm
Korisna površina za ladice	300 mm
Broj vrata	0
Težina	21 kg

Korisna visina	300 mm
Dubina	600 mm
Visina	400 mm
Širina u G	24
Dubina u G	24
Izvedba	za individualno opremanje
maksimalna nosivost	4000 kg
Broj izvlačnih polica	0
Broj ladica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------