

Garant GRIDLINE

Korpus ormara za alat za ladice, 26×20G, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930625 1000
GTIN	4062406065485
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 30×24G, odgovarajuće za ladice 26×20G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Odgovara:

Ladice br. 930633, 930634, 930635, 930636.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	900 mm
Težina	40 kg
Dubina	600 mm

širina	750 mm
Korisna površina za ladice	900 mm
Broj vrata	0
Visina	1000 mm
Širina u G	30
Dubina u G	24
Izvedba	za individualno opremanje
maksimalna nosivost	4000 kg
Broj izvlačnih polica	0
Broj ladica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podешavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×20G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------