



Kolica za montažu za ladice, 26×20G, Visina mm / broj ladica: 860/0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

Za opremanje s ladicama 26×20G.

Kolica za montažu u 30×24G s po dva fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, s oblogom od poliuretana, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, užljebljenom gumenom prostirkom i dvokomponentnom pomičnom ručicom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **prevučeno prahom. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Opremanje ladicama dopušteno samo s br. 930634 ili br. 930636 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja

Podešavanje visine u rasteru: 25 mm

Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 885 mm

širina: 750 mm

Dubina: 600 mm

Korisna visina: 600 mm
 Kućište ladice, visina: 700 mm
 maksimalna nosivost: 500 kg

Tehnički opis

Kućište ladice, visina	700 mm
Visina	885 mm
Dubina	600 mm
širina	750 mm
maksimalna nosivost	500 kg
Korisna visina	600 mm
Težina	56 kg
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×20G

Pribor

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 200 kg Prednja visina ladice 150 mm	930636 150
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 125 mm	930634 125
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 150 mm	930634 150
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 50 mm	930634 50
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 200 kg Prednja visina ladice 100 mm	930636 100

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 200 mm	930634 200
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 200 kg Prednja visina ladice 75 mm	930636 75
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 250 mm	930634 250
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 200 kg Prednja visina ladice 300 mm	930636 300
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 75 mm	930634 75
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 100 mm	930634 100
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 300 mm	930634 300
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 200 kg Prednja visina ladice 200 mm	930636 200
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 200 kg Prednja visina ladice 125 mm	930636 125
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 200 kg Prednja visina ladice 250 mm	930636 250