

Garant
Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 19-dijelni, tip: 12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	633912 12
GTIN	4062406060749
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku. S 12-kutnim nastavcima za nasadne ključeve br. 637029.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M14.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 14 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Poprečna ručka: 1 kom. br. 635729

Produžeci: 2 kom. br. 635429 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kom. br. 636229

Račna: 1 kom. br. 635025

Pohrana u: ABS plastična kutija

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	8-22 mm
Profil progona	12-kutni nasadni ključ

Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	357 mm
širina	176 mm
Visina	45 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	6×14
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 200 mm	635729 200
Sistemska kutija tip 3A	630305 3A
Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem tip	635025
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635429 75
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636229 3/8
Umetak od PUR pjene za asortiman 633912	630304 633912
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm	635429 240