

Garant**Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 37-dijelni, tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	634799 12
GTIN	4062406060787
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M12, za vanjski TORX® s navojem M4 – M12, za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 – M12, za unutarnji Torx® s navojem M3 – M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ 12-kutni: 11 kom. br. 637029 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Umeci za nasadne ključeve za Torx®: 7 kom. vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 6 kom. br. 637629 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Umeci za odvijače za Torx®: 8 kom. vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Poprečna ručica: 1 kom. br. 635729

Produžeci: 2 kom. br. 635429 vel. 75, 240

Kardanski zglob: 1 kom. br. 636229

Račna: 1 kom. br. 635025

Pohrana u: ABS plastična kutija

Napomena:

Asortiman dodatno pruža mjesto za 4 komada spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 ili 2 kom. br. 951251 vel. 2×6/1 (nije u opsegu isporuke).

Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Visina: 61 mm

Izlazni Četverokut: 3/8 col

Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 8-19 mm

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 4-10 mm

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	Nasadni ključevi za TORX® vijke
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	4-10 mm
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	8-19 mm
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	510 mm
širina	294 mm
Visina	61 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×20
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 8 mm	637029 8
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 19 mm	637029 19
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 18 mm	637029 18
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 4 mm	637629 4
Sistemska kutija tip 4	630305 4

12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 10 mm	637029 10
Spremnik za male dijelove easyPick visina 50 mm širina x dubina u G / tip 2X3/1	951251 2X3/1
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635429 75
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm	635429 240
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 15 mm	637029 15
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 14 mm	637029 14
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 6 mm	637629 6
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 17 mm	637029 17
Umetak od PUR pjene za asortiman 634799	630304 634799
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 8 mm	637629 8
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 13 mm	637029 13
T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 200 mm	635729 200
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 5 mm	637629 5
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 7 mm	637629 7
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 12 mm	637029 12
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 11 mm	637029 11
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 16 mm	637029 16
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 10 mm	637629 10
Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem tip	635025
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636229 3/8
12-kutni nastavci 3/8 cola širina ključa 9 mm	637029 9