

**Garant****Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 15-dijelni, tip: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	633812 6
GTIN	4062406060718
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

**Pogonski / spojni dijelovi** prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.  
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku. Sa 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve br. 637229.

**Upotreba:**

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M12.

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Dio isporuke:**

Umeci za nasadne ključeve: 11 kom.  
vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm  
Produžeci: 2 kom. br. 635429 vel. 75; 240  
Kardanski zglob: 1 kom. br. 636229  
Račna: 1 kom. br. 635025  
Pohrana u: ABS plastična kutija

**Tehnički opis**

Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	8-19 mm

Izlazni Četverokut	3/8 col
Materijal	Krom-vanadij
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	257 mm
širina	147 mm
Visina	45 mm
Površina	kromirano
Stupanj ispunjenosti ladice u G	5×10
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

## Pribor

Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635429 75
Umetak od PUR pjene za asortiman 633812	630304 633812
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636229 3/8
Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem tip	635025
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm	635429 240
Sistemska kutija tip 2	630305 2