

Garant**Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 23-dijelni, tip: 6****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 637812 6 |
| GTIN | 4062406061333 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku. Sa 6-kutnim nastavcima za nasadni ključ br. 642229.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 – M22.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 17 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Poprečna ručka: 1 kom. 641329

Produžeci: 3 kom. br. 641029 vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kom. br. 641629

Račna: 1 kom. br. 640025

Pohrana u: ABS plastična kutija

Napomena:

Asortiman dodatno pruža mjesto za 4 komada spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 ili 2 kom. br. 951251 vel. 2×6/1 (nije u opsegu isporuke).

Tehnički opis

| | |
|---|-----------------------|
| Izlazni Četverokut | 1/2 col |
| Broj dijelova | 23 |
| Profil progona | 6-kutni nasadni ključ |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-34 mm |
| Pakiranje | ABS plastična kutija |
| Duljina | 510 mm |
| širina | 294 mm |
| Visina | 61 mm |
| Stupanj ispunjenosti ladice u G | 8x20 |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2 | 641629 1/2 |
| Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm | 641029 75 |
| Sistemska kutija tip 4 | 630305 4 |
| Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm | 641029 130 |
| Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm | 641029 255 |
| Spremnik za male dijelove easyPickvisina 50 mm širina x dubina u G / tip 2X3/1 | 951251 2X3/1 |
| Umetak od PUR pjene za asortiman 637812 | 630304 637812 |
| T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm | 641329 295 |
| Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip | 640025 |