


**Garant****Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 23-dijelni, tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	637812 12
GTIN	4062406061340
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

**Pogonski / spojni dijelovi** prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.  
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku. S 12-kutnim nastavcima za nasadni ključ br. 642129.

**Upotreba:**

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 – M22.

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Dio isporuke:**

Umeci za nasadne ključeve: 17 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Poprečna ručka: 1 kom. 641329

Produžeci: 3 kom. br. 641029 vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kom. br. 641629

Račna: 1 kom. br. 640025

Pohrana u: ABS plastična kutija

**Napomena:**

Asortiman dodatno pruža mjesto za 4 komada spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 ili 2 kom. br. 951251 vel. 2×6/1 (nije u opsegu isporuke).

**Tehnički opis**

Izlazni Četverokut	1/2 col
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Broj dijelova	23
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	10-34 mm
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	510 mm
širina	294 mm
Visina	61 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x20
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

## Pribor

Spremnik za male dijelove easyPick visina 50 mm širina x dubina u G / tip 2X3/1	951251 2X3/1
Sistemska kutija tip 4	630305 4
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip	640025
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641029 130
Umetak od PUR pjene za asortiman 637812	630304 637812
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641629 1/2
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm	641029 75
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641029 255
T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm	641329 295