

Set spiralnih svrdla HSS br. 114000 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-10C



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 115000 1-10C |
| GTIN | 4045197657107 |
| Razred artikla | 12B |

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Izrađeni valjanjem, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.

Nema prekida strukture, time je elastičniji i prikladan za teške radove bušenja (npr. s ručnim bušilicama). Ekonomična izvedba. **Veliki kofer za sortiranje alata** od 1 mm – 10 mm sa 150 spiralnih svrdla: po 10 komada Ø 1 – 6, po 5 komada Ø 6,5 – 10. Idealno za montažu i radionicu.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm |
| Broj svrdla | 150 |
| Područje svrdla | 1 - 10 mm |
| Drška | Cilindrična drška |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tip | N |
| Tolerancija nazivnog Ø | h8 |
| Kut vrha | 118 stupanj |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| s kutijom | da |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 45 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 40 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 30 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 25 m/min | P |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 25 m/min | K |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9 mm | 114000 9 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6 mm | 114000 6 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8 mm | 114000 8 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5,5 mm | 114000 5,5 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 10 mm | 114000 10 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4 mm | 114000 4 |

| | |
|--|--------------|
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 8,5 mm | 114000 8,5 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3,5 mm | 114000 3,5 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7 mm | 114000 7 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 3 mm | 114000 3 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2 mm | 114000 2 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1 mm | 114000 1 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 7,5 mm | 114000 7,5 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 2,5 mm | 114000 2,5 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 5 mm | 114000 5 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 1,5 mm | 114000 1,5 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 9,5 mm | 114000 9,5 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 6,5 mm | 114000 6,5 |
| Spiralno svrdlo HSSvaljano N Ø DC h8 4,5 mm | 114000 4,5 |
| Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 1-10C | 115475 1-10C |