

 GRIDLINE

## Montažna kolica s ladicama 75 kg, 36×20G, Visina mm / broj ladica: 860/5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	930725 860/5
GTIN	4062406062354
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

#### Potpuno s ladicama 36×20G.

Kolica za montažu u 40×24G s po dva fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, s oblogom od poliuretana, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, užljebljenom gumenom prostirkom i dvokomponentnom pomičnom ručicom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

**100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem. Ladice s izrezima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladica 75 mm). Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva kolica za montažu.

#### Opremanje:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100, 150, 200

#### Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **prevučeno prahom. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Nosivost ladice/izvlačne police: 75 kg  
 Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100 %  
 Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni  
 Korisna površina ladice u G: 36×20  
 Visina: 885 mm  
 širina: 1000 mm  
 Dubina: 600 mm  
 Korisna visina: 600 mm  
 Kućište ladice, visina: 700 mm  
 Korisna širina ladica: 900 mm

## Tehnički opis

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Korisna dubina ladica u G	20
maksimalna nosivost	450 kg
Korisna visina	600 mm
Kućište ladice, visina	700 mm
Korisna širina ladica	900 mm
Korisna širina ladica u G	36
Težina	131 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
širina	1000 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Broj ladica	5
Korisna površina ladice u G	36×20
Korisna dubina ladica	500 mm
Ø kotača	125 mm

Dubina	600 mm
Visina	885 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×20G

## Pribor

Asortiman spremnika za sitni inventar easyPick Tip 75/1	950400 75/1
Asortiman pregradnih letvica s prorezom / pregrada Visina prednje strane ladica / tip 100/1	950420 100/1
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 75 mm	930744 75
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 100 mm	930744 100
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 150 mm	930744 150
Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 200 mm	930744 200